


Harmonika szívókorong VASB-8-M5-SI

Cikkszám: 160992

FESTO

A tömítő gyűrű nem tartozik a szállítási terjedelemben.
Kifutó típus. 2012-ig szállítható.



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	2 mm
Szívókorong átmérő	8 mm
Hatékony szívóátmérő	5.5 mm
Konstruktív felépítés	Vákuum csatlakozás felül kerek, 1,5-szeres tömlőhenger
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 200 °C
Leszakító erő 70 % vákuumnál	1.6 N
Gyártmány súlya	2 g
Felfogó menet	M5
Szívókorong felfogás	M5
Vákuum csatlakozás	M5
Shore keménység	60 +/- 5
Anyag információ, becsavarható tengely	Alumínium ötvözet
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz
Anyag információ, szívókorong	VMQ (szilikon)