


Harmonika szívókorong VASB-125-3/8-SI

Cikkszám: 160995

FESTO

A tömítő gyűrű nem tartozik a szállítási terjedelemben.
Kifutó típus. 2013-ig szállítható.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|---|
| Névleges méret | 7 mm |
| Szívókorong átmérő | 125 mm |
| Hatékony szívóátmérő | 105 mm |
| Konstruktív felépítés | Vákuum csatlakozás felül kerek, 1,5-szeres tömlőhenger |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint |
| Környezeti hőmérséklet | -40 ... 200 °C |
| Leszakító erői 70 % vákuumnál | 606 N |
| Gyártmány súlya | 194 g |
| Felfogó menet | G3/8 |
| Szívókorong felfogás | G3/8 |
| Vákuum csatlakozás | G3/8 |
| Shore keménység | 60 +/- 5 |
| Anyag információ, becsavarható tengely | Alumínium ötvözet |
| Anyag megjegyzés | LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz |
| Anyag információ, szívókorong | VMQ (szilikon) |