


# Nyomásmérő jeladó PENV-A-W-2,5-LCD-RB

Cikkszám: 161055

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Analóg kimenet	0 - 10 V 4 - 20 mA
Elektromos csatlakozás	11 sarkú Csatlakozó
Védettség	IP65
Pneumatikus csatlakozás	G1/8
Beépítési helyzet	tetszőleges
Rövidzár védett	igen
Mért érték	Relatív nyomás
Mérési eljárás	Piezorezisztív nyomásérzékelő mutatóval
A küszöbérték beállítási tartománya	0.05 ... 2.5 bar
Hiszterézis beállítási tartománya [bar]	0.01 ... 2.25 bar
Üzemi feszültségtartomány DC	15 ... 30 V
Max.kimeneti áram	5,000 mA
Kapcsoló kimenet	PNP
Üzemi közeg	szűrt sűrített levegő, szűrő finomság 40 µm
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	EU-EMV-irányelv szerint EU kisfeszültségű irányelv szerint
Közeg hőmérséklet	0 ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Gyártmány súlya	270 g
Nyomásmérési tartomány	0 ... 2.5 bar
Pontosság, FS	1 %
Felfogási mód	választható/egyéb átmenő furattal alakos sínnel
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz
Anyag információ, ház	PC