


# Nyomásmérő jeladó PENV-A-W-12-LCD-RB

Cikkszám: 161056

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                 | Érték   |
|--|---|
| Analóg kimenet                           | 0 - 10 V<br>4 - 20 mA   |
| Elektromos csatlakozás                   | 11 sarkú<br>Csatlakozó  |
| Védettség                                | IP65  |
| Pneumatikus csatlakozás                  | G1/8  |
| Beépítési helyzet                        | tetszőleges   |
| Rövidzár védett                          | igen  |
| Mért érték                               | Relatív nyomás  |
| Mérési eljárás                           | Piezorezisztív nyomásérzékelő mutatóval                       |
| A küszöbérték beállítási tartománya      | 0.2 ... 12 bar  |
| Hiszterézis beállítási tartománya [bar]  | 0.02 ... 9 bar  |
| Üzemi feszültségtartomány DC             | 15 ... 30 V   |
| Max.kimeneti áram                        | 5,000 mA  |
| Kapcsoló kimenet                         | PNP   |
| Üzemi közeg                              | szűrt sűrített levegő, szűrő finomság 40 µm                   |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | EU-EMV-irányelv szerint<br>EU kisfeszültségű irányelv szerint |
| Közeg hőmérséklet                        | 0 ... 50 °C   |
| Környezeti hőmérséklet                   | 0 ... 50 °C   |
| Gyártmány súlya                          | 270 g   |
| Nyomásmérési tartomány                   | 0 ... 12 bar  |
| Pontosság, FS                            | 1 %   |
| Felfogási mód                            | választható/egyéb<br>átmenő furattal<br>alakos sínnel         |
| Anyag megjegyzés                         | LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz                             |
| Anyag információ, ház                    | PC  |