

Többállású henger ADVUP-100- -P-A


Cikkszám: 161150

FESTO

konfigurálható. Pozíció érzékeléshez, a dugattyúrúdon belső menettel. Ennél a terméknél a FUA-... karimás felfogást csak a zárófedél oldalon lehet szerelni. Csak a külső menetes dugattyúrúdhoz szállítunk anyát. Ennél a gyártmánynál a műszaki adatok és a megfelelő tartozékok a konfiguráció függvényében az adatlapon szereplőtől eltérőek lehetnek. Kifutó típus. 2010-ig szállítható.



Minta ábrázolás



Adatlap

~ConfIndependentDatasheet

Jellemző	Érték
Löklet	1 ... 2,000 mm
Dugattyú átmérő	100 mm
Az utolsó henger pozíció lehetséges lökete	1 ... 1,000 mm
A közbenső pozíciók lehetséges lökete	0 ... 400 mm
Csillapítás	P: elasztikus csillapító gyűrűk/ -lapok mindkét oldalon
Beépítési helyzet	tetszőleges
Dugattyúrúd vég	Belső menet
Konstruktív felépítés	Dugattyú Dugattyúrúd Profilcső
Közbülső pozíciók max.száma	5
Egyedi löketek max.összege	2,000 mm
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Változatok	S6: hőálló tömítések max. 120 °C-ig húzó
Üzemi nyomás	0.9 ... 10 bar
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	száritott sűrített levegő, olajozott vagy olajozás nélküli
KBK korrózióállósági osztály	2
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás	4,418 N
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	4,712 N
Felfogási mód	választható/egyéb tartozékokkal belső menettel
Pneumatikus csatlakozás	G1/4
Anyag információ, fedél	Alumínium ötvözet eloxált
Anyag információ, tömítések	NBR TPE-U(PU)
Anyag információ, ház	Alumínium ötvözet simára oxidált
Anyag információ, dugattyúrúd	erősen ötvözött acél