


Encoder kábel

NEBM-M12G8-E-10-S1G9-V4

Cikkszám: 1617288

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Vezetési tulajdonság	vonzólóláncos alkalmazásra megfelelő
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-40 ... 75 °C
Környezeti hőmérséklet	-50 ... 80 °C
Min.kábel hajlítási sugár	100 mm
Kábelszerkezet	árnyékolt 3x(2 x 0,14 mm ²) + 2 x 0,5 mm ²
Kábel átmérő	8.2 mm
Kábelhossz	10 m
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, kábelköpeny	TPE-U(PUR)