



közelítéskapcsoló CRSMEO-4-K-LED-24

Cikkszám: 161775

FESTO

korrozóálló,
kábelrel, CRSMB/CRSMBR felfogó készlet nélkül.



Adatlap

Jellemző	Érték
Konstrukció	kerek
Engedély	RCM Mark
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Mért érték	Pozíció
Mérési elv	mágneses Reed
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Ismétlési pontosság	0.2 mm
Kapcsoló kimenet	érintkezőkhöz rendelt bipoláris
Kapcsoló elem funkció	Záró érintkezők
Bekapcsolási idő	≤ 0.5 ms
Kikapcsolási idő	0.03 ms
Max.kapcsolási frekvencia	800 Hz
Max.kimeneti áram	500 mA
Max.kapcsolási teljesítmény, DC	10 W
Induktív védőkapcsolás	MZ, MY, ME tekercsekhez illeszkedő
Rövidzár védett	nem
Üzemi feszültség: DC	24 V
Üzemi feszültségtartomány DC	12 ... 30 V
Polaritás felcserélése elleni védelem	nem
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Kábel
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	nyitott vég
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	3
Csatlakozó, kimeneti irány	hosszában
Kábelhossz	2.5 m
A kábelköpeny színe	szürke
Material cable sheath	TPE-O
Felfogási mód	tartozékokkal
Gyártmány súlya	70 g
Ház színe	fekete
Material housing	PP
Kapcsolási állapot jelző	LED, sárga
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötégnél	-5 ... 60 °C
Védettség	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L