

Radiális megfogó

HGR-25-A



Cikkszám: 161830

FESTO

automatikus központosítás, külső- és belső megfogóként alkalmazható.
182° nyitásszög, érintésmentes helyzetérzékeléshez.

Megnövekedett készülék hőmérsékletnél a minimális munkanyomás 4 bar fölé emelkedhet.

Kifutó típus. 2011-ig szállítható.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	25
Max.kicserélési pontosság	0.2 mm
Max.nyitási szög	180 deg
Ismétlési pontosság, megfogó	≤ 0.1 mm
Megfogó ujjak száma	2
Működési mód	kettősműködésű
Megfogó funkció	radiális
Konstruktív felépítés	Fogasléc/tengely
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Üzemi nyomás	2 ... 8 bar
Max.működési frekvencia, megfogó	4 Hz
Min.nyitási idő 6 bar-nál	95 ms
Min.zárási idő 6 bar-nál	80 ms
Üzemi közeg	szűrt sűrített levegő
KBK korrózióállósági osztály	2
Környezeti hőmérséklet	5 ... 60 °C
Teljes megfogási nyomaték 6 bar-nál, nyitó	195 Ncm
Teljes megfogási nyomaték 6 bar-nál, záró	160 Ncm
Max.erő a megfogó pofán, Fz, statikus	39 N
Max.nyomaték a megfogó pofán, Mx, statikus	0.6 Nm
Max.nyomaték a megfogó pofán, My, statikus	3 Nm
Max.nyomaték a megfogó pofán, Mz, statikus	2 Nm
Gyártmány súlya	250 g
Felfogási mód	belső menettel
Pneumatikus csatlakozás	M5
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, zárósapka	POM
Anyag információ, ház	Alumínium ötvözet keményre oxidált
Anyag információ, megfogó pofák	Alumínium ötvözet keményre oxidált