

Radiális megfogó HGR-40-A



Cikkszám: 161832

FESTO

automatikus központosítás, külső- és belső megfogóként alkalmazható.
182° nyitásszög, érintésmentes helyzetérzékeléshez.

Megnövekedett készülék hőmérsékletnél a minimális munkanyomás 4 bar fölé emelkedhet.

Kifutó típus. 2011-ig szállítható.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	40
Max.kicserélési pontosság	0.2 mm
Max.nyitási szög	180 deg
Ismétlési pontosság, megfogó	≤ 0.1 mm
Megfogó ujjak száma	2
Működési mód	kettősműködésű
Megfogó funkció	radiális
Konstruktív felépítés	Fogasléc/tengely
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Üzemi nyomás	2 ... 8 bar
Max.működési frekvencia, megfogó	4 Hz
Min.nyitási idő 6 bar-nál	105 ms
Min.zárási idő 6 bar-nál	100 ms
Üzemi közeg	szűrt sűrített levegő
KBK korrózióállósági osztály	2
Környezeti hőmérséklet	5 ... 60 °C
Teljes megfogási nyomaték 6 bar-nál, nyitó	600 Ncm
Teljes megfogási nyomaték 6 bar-nál, záró	500 Ncm
Max.erő a megfogó pofán, Fz, statikus	83 N
Max.nyomaték a megfogó pofán, Mx, statikus	1.9 Nm
Max.nyomaték a megfogó pofán, My, statikus	9.9 Nm
Max.nyomaték a megfogó pofán, Mz, statikus	6.7 Nm
Gyártmány súlya	710 g
Felfogási mód	belső menettel
Pneumatikus csatlakozás	G1/8
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, zárósapka	POM
Anyag információ, ház	Alumínium ötvözet keményre oxidált
Anyag információ, megfogó pofák	Alumínium ötvözet keményre oxidált