


Szögemelő megfogó HGW-25-A

Cikkszám: 161834

FESTO

önbeálló, 40°-os nyílásszöggel, érintésmentes helyzetérzékelés.
Kifutó típus. 2011-ig szállítható.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	25
Max.kicserélési pontosság	0.2 mm
Max.nyitási szög	40 deg
Ismétlési pontosság, megfogó	≤ 0.04 mm
Megfogó ujjak száma	2
Működési mód	kettősműködésű
Megfogó funkció	Szög
Konstrukciós felépítés	Kar
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Üzemi nyomás	2 ... 8 bar
Max.működési frekvencia, megfogó	4 Hz
Min.nyitási idő 6 bar-nál	50 ms
Min.zárási idő 6 bar-nál	40 ms
Üzemi közeg	szűrt sűrített levegő
KBK korrózióállósági osztály	2
Környezeti hőmérséklet	5 ... 60 °C
Teljes megfogási nyomaték 6 bar-nál, nyitó	360 Ncm
Teljes megfogási nyomaték 6 bar-nál, záró	320 Ncm
Max.erő a megfogó pofán, Fz, statikus	54 N
Max.nyomaték a megfogó pofán, Mx, statikus	1.7 Nm
Max.nyomaték a megfogó pofán, My, statikus	0.6 Nm
Max.nyomaték a megfogó pofán, Mz, statikus	1.1 Nm
Gyártmány súlya	250 g
Felfogási mód	belső menettel
Pneumatikus csatlakozás	M5
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, zárósapka	POM
Anyag információ, ház	Alumínium ötvözet keményre oxidált
Anyag információ, megfogó pofák	Szerszámacél nikkelezett