


karimás felfogás CRFNG-40

Cikkszám: 161847

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	40
Beépítési helyzet	tetszőleges
A következő szabványnak felel meg:	ISO 15552 (eddig VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290 is)
KBK korrózióállósági osztály	4 - különösen erős korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5a
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 150 °C
Gyártmány súlya	291 g
Material mounting	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material screws	erősen ötvözött acél, rozsdamentes