

# Mágnesszelep

## MN2H-5/2-D-01-FR-S-110AC

Cikkszám: 161883

FESTO

ISO 15407-1 szerint, mágneskerccsel és kézi segédműködtetéssel, csatlakozó nélkül.

Kifutó típus. 2009-ig szállítható.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	5/2 monostabil
Működtetés fajtája	elektromos
Méret	26 mm
Normál névleges átáramlás	1,000 l/min
Üzemi nyomás	-0.9 ... 16 bar
Konstruktív felépítés	Körtolattyú
Visszaállítás fajtája	mechanikus rugó
Védettség	IP65
Engedély	Germanischer Lloyd
Névleges méret	8 mm
Raszter méret	27 mm
Lefúvás funkció	fojtható
Tömítési elv	lágú
Beépítési helyzet	tetszőleges
A következő szabványnak felel meg:	ISO 15407-1 VDMA 24563
Kézi segédműködtetés	tartozékokkal, reteszelő
Vezérlési fajta	elővezérelt
Vezérlő levegő ellátás	külső
Áramlási irány	reverzáló
Vezérlőnyomás	3 ... 10 bar
Kapcsolási idő ki	58 ms
Kapcsolási idő be	24 ms
Tekerccs jellemző	110 V AC: 50 Hz, meghúzási teljesítmény : 2 VA
Üzemi közeg	szűrt sűrített levegő, szűrő finomság 40 µm, olajozott vagy olajozatlan Vákuum
KBK korrózióállósági osztály	2
Közeg hőmérséklet	-10 ... 50 °C
Vezérlő közeg	szűrt sűrített levegő, szűrő finomság 40 µm, olajozott vagy olajozatlan
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 50 °C
Gyártmány súlya	270 g
Elektromos csatlakozás	Csatlakozó DIN 43650 szerint C alak
Felfogási mód	átmenő furattal
12/14 vezérlő segédlevegő csatlakozás	Csatlakozólap, 01 méret VDMA 24563 szerint
82/84 vezérlő lefúvás csatlakozás	26 mm-es csatlakozólap ISO 15407-1 szerint Csatlakozólap, 01 méret VDMA 24563 szerint
Pneumatikus csatlakozás 1	26 mm-es csatlakozólap ISO 15407-1 szerint Csatlakozólap, 01 méret VDMA 24563 szerint
Pneumatikus csatlakozás 2	26 mm-es csatlakozólap ISO 15407-1 szerint Csatlakozólap, 01 méret VDMA 24563 szerint

Jellemző	Érték
Pneumatikus csatlakozás 3	26 mm-es csatlakozólap ISO 15407-1 szerint Csatlakozólap, 01 méret VDMA 24563 szerint
Pneumatikus csatlakozás 4	26 mm-es csatlakozólap ISO 15407-1 szerint Csatlakozólap, 01 méret VDMA 24563 szerint
Pneumatikus csatlakozás 5	26 mm-es csatlakozólap ISO 15407-1 szerint Csatlakozólap, 01 méret VDMA 24563 szerint
Anyag információ, tömítések	NBR
Anyag információ, ház	Alumínium présöntvény