


csatlakozó kábel KVIA-MPYE-5

Cikkszám: 161984

FESTO

proporcionális szelepekhez



Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogási mód	hollandi anyával
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	297 g
Elektromos csatlakozás	Egyenes dugó/egyenes aljzat
Üzemi feszültségtartomány AC	≤ 250 V
Áramterhelhetőség	1 A
Kábelhossz	5 m
Kábel átmérő	6.2 mm
Kábelszerkezet	4x0,25
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-30 ... 80 °C
Material cable sheath	PVC
Material housing	PBT
Material electrical contact	bronz ezüstözött és aranyozott