



# ikerdugattyús henger DPZJ-32-25-P-A-KF-S20

Cikkszám: 162160

FESTO

két párhuzamos átmenő dugattyúrúddal és járomlappal, érintésmentes helyzetérzékelésre, rugalmas csillapító gyűrűkkel a véghelyzetekben.



## Adatlap

| Jellemző                                   | Érték  |
|--|--|
| Löklet                                     | 25 mm  |
| Állítható véghelyzet tartomány/hossz       | 10 mm  |
| Dugattyú átmérő                            | 32 mm  |
| Meghajtó egység üzemmódja                  | járom  |
| Csillapítás                                | P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon         |
| Beépítési helyzet                          | tetszőleges  |
| Vezeték                                    | Golyóscsapágyas vezeték  |
| Konstruktív felépítés                      | Vezeték  |
| Pozíció felismerés                         | közelítéskapcsolóhoz   |
| Változatok                                 | átmenő, üreges dugattyúrúd                                     |
| Üzemi nyomás                               | 1 ... 10 bar   |
| Max.sebesség                               | 1 m/s  |
| Működési mód                               | kettősműködésű   |
| Üzemi közeg                                | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály               | 0  |
| Környezeti hőmérséklet                     | -20 ... 80 °C  |
| Felütközési energia a véghelyzetekben      | 0.5 Nm   |
| Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás        | 724 N  |
| Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet        | 724 N  |
| Alternatív csatlakozások                   | lásd a termék rajzát   |
| Pneumatikus csatlakozás                    | G1/8   |
| Anyag információ, fedél                    | Alumínium ötvözet  |
| Anyag információ, tömítések                | NBR  |
| Anyag információ, ház                      | Alumínium ötvözet  |
| Anyag információ, dugattyúrúd              | Edzett acél  |