

# szűrő

## LF-1/4-D-5M-MINI-A


Cikkszám: 162619

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Szűrő finomság 5 µm, védőkosárral és automatikus kondenzátum leeresztéssel.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.



### Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Mini
Sorozat	D
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Szűrő finomság	5 µm
Kondenzátum leeresztő	teljesen automatikus
Konstruktív felépítés	Szinterelt szűrő centrifugális leválasztóval
Max.kondenzátum mennyiség	22 cm <sup>3</sup>
Csészevédő	Fém védőkosár
Üzemi nyomás	2 ... 12 bar
Normál névleges átáramlás	950 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:9:-] szerint Nemesgázok
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [6:8:4] szerint Nemesgázok
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	250 g
Felfogási mód	Vezeték beépítés tartozékokkal
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/4
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material filter	PE
Material housing	Horgany présöntvény
Material bowl	PC