

leágazó modul FRM-H-3/4-D-MAXI


Cikkszám: 162794

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Levegő elosztó 4 csatlakozással, felfogó kiegészítő modulokhoz.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|--|
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Konstruktív felépítés | Elágazó modul |
| Üzemi nyomás | 0.25 ... 16 bar |
| Normál névleges átáramlás 1->2 fő áramlásirányban | 13,500 l/min |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint Nemesgázok |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Tárolási hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Levegő tisztasági osztálya a kimeneten | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint Nemesgázok |
| Közeg hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Gyártmány súlya | 666 g |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | G3/4 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | G3/4 |
| Pneumatikus csatlakozás 3 | G3/4 |
| Pneumatikus csatlakozás 4 | G1/4 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material housing | Horgany présöntvény |