

Mikroszűrő LFMA-3/4-H-A

Cikkszám: 162816

FESTO

0,01 µm szűrőpatronnal, fém védőkosárral.
Kifutó típus. 2008-ig szállítható



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Szűrő finomság	0.01 µm
Szűrő hatásfok	99.9999 %
Kondenzátum leeresztő	teljesen automatikus
Konstruktív felépítés	Szálas szűrő
Differenciál nyomás jelző	Manométer
1 bemeneti nyomás	0 ... 16 bar
Normál névleges átfolyás	2,000 l/min
Üzemi közeg	sűrített levegő
Közeg hőmérséklet	1.5 ... 60 °C
Maradék olaj tartalom	0.01 mg/m ³
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	2,840 g
Felfogási mód	tartozékokkal
Pneumatikus csatlakozás 1	G3/4
Pneumatikus csatlakozás 2	G3/4
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, szűrő	bórszilikát szál
Anyag információ, ház	Horgany présöntvény