



Finomszűrő LFMB-1-H-A

Cikkszám: 162820

FESTO

1 µm-es szűrőpatronnal, fém védőkosárral.
Kifutó típus. 2008-ig szállítható



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Szűrő finomság	1 µm
Szűrő hatásfok	99.9999 %
Kondenzátum leeresztő	teljesen automatikus
Konstruktív felépítés	Szálas szűrő
Differenciál nyomás jelző	Manométer
1 bemeneti nyomás	0 ... 16 bar
Normál névleges átvitel	5,200 l/min
Üzemi közeg	szűrt sűrített levegő, szűrő finomság 5 µm
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Közeg hőmérséklet	1.5 ... 60 °C
Maradék olaj tartalom	0.5 mg/m ³
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Felfogási mód	választható/egyéb Vezeték beépítés tartozékokkal
Pneumatikus csatlakozás 1	G1
Pneumatikus csatlakozás 2	G1
Anyag információ, szűrő	bórszilikát szál
Anyag információ, ház	Horgany présöntvény
Anyag információ, csésze	Horgany présöntvény