

manométer

MA-50-2,5-1/4-EN

Cikkszám: 162837

FESTO

a kijelzés egysége bar és psi.



Adatlap

Jellemző	Érték
Kijelzési tartomány [bar]	0 ... 2.5 bar
Display range	0 ... 36.25 psi
A következő szabványnak felel meg:	EN 837-1
Névleges méret, manométer	50
Konstruktív felépítés	Csőrugós manométer
Felfogási mód	Vezeték beépítés
Üzemi közeg	Nemesgázok semleges folyadékok
Operating pressure MPa	0 ... 0.25 MPa
Üzemi nyomás	0 ... 2.5 bar
Operating pressure	0 ... 36.25 psi
Változó terhelés tényező	0.66
Mérés pontossági osztály	2,5
Védettség	IP43
Közeg hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Csatlakozási helyzet	Hátoldal központos
Pneumatikus csatlakozás	G1/4
Közeggel érintkező anyagok	Sárgaréz
Material of threaded plug	Sárgaréz
Material housing	ABS
Material screen	PS
Ház színe	fekete
Gyártmány súlya	70 g
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	nincs acetilén nincs oxigén
Skála	Kettős skála bar (külső) psi (belső)