



bekapcsoló szelep PVEL-H-124-HP3

Cikkszám: 1629207

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Sorozat | L |
| NA névleges méret | 54 |
| Konstruktív felépítés | Körtolattyú |
| Működtetés fajtája | kézi |
| Tömítési elv | lági |
| Lefűvás funkció | nem fojtható |
| Működtetés biztosító zár | Arretáló forgatógomb tartozékokkal, zárható |
| Visszaállítás fajtája | Kényszerített vezetés |
| Vezérlési fajta | közvetlen |
| Szelep funkció | 3/2 bistabil |
| Operating pressure MPa | 0 ... 5 MPa |
| Üzemi nyomás | 0 ... 50 bar |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Nemesgázok |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Közeg hőmérséklet | 5 ... 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet | 5 ... 50 °C |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat) | EU nyomás alatti készülékekre vonatkozó irányelve szerint |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | UK regulation for pressure equipment |
| Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség | Lásd a bővített nyersanyag-információt |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Gyártmány súlya | 5,900 g |
| Pneumatikus csatlakozás 3 | G1/2 |
| Material Piston slide | Alumínium ötvözet |
| Material seals | NBR PE |
| Material housing | Alumínium ötvözet |