

Csatlakozólap PAML-CP-186-HP3-G212

Cikkszám: 1629299

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------------|---|
| Méret | 186 |
| DN névleges szélesség | 54 |
| Sorozat | L |
| Üzemi nyomás | 0 MPa...5 MPa 0 bar...50 bar |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:-:-] szerint |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel |
| LABS konformitás | VDMA24364-B2-L |
| Csapághőmérséklet | -10 °C...60 °C |
| Élelmiszerekkel használható | Lásd a bővebb anyaginformációt |
| Közeghőmérséklet | 5 °C...60 °C |
| Környezeti hőmérséklet | 5 °C...60 °C |
| Terméksúly | 4900 g |
| 1. pneumatikus csatlakozás | G2 1/2 |
| 2. pneumatikus csatlakozó | G2 1/2 |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Csatlakozólap alapanyaga | Kovácsolt alumínium ötvözet |
| Tömítések alapanyaga | NBR |
| Csavarok alapanyaga | Rozsdamentes acél |