


Modul csatlakozó PAML-MK-186-HP3

Cikkszám: 1629377

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	186
DN névleges szélesség	54
Sorozat	L
Üzemi nyomás	0 MPa...5 MPa 0 bar...50 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-10 °C...60 °C
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt
Közeghőmérséklet	5 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	5 °C...60 °C
Terméksúly	1300 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Modul csatlakozó alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet
Csavarok alapanyaga	Rozsdamentes acél