

Lineáris hajtómű DGPL-1 1/4"- -PPV-A-KF-B

Cikkszám: 162942


FESTO

érintésmentes helyzetérzékeléshez, dugattyúrúd nélküli kivitel, alakzáró kapcsolat a dugattyú és a futóelem között, mindkét oldalon beállítható véghelyzet csillapítás.

Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.



Minta ábrázolás



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|-------------------------|--|
| Löklet | 10 ... 3,000 mm |
| Dugattyú átmérő | 1 1/4" |
| Csillapítás | PPV: pneumatikus csillapítás mindkét oldalon, beállítható Lökéscsillapító, kemény karakterisztika |
| Vezeték | Golyóscsapágyas vezetékek |
| Menesztő elv | alakzáró (horony) |
| Üzemi nyomás | 2 ... 8 bar |
| Működési mód | kettősműködésű |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Csillapítási hossz | 20 mm |
| Pneumatikus csatlakozás | NPT1/8-27 |