


Kézi tolattyús szelep VBOH-32-G34

Cikkszám: 1629664

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------------|--|
| Szelepfunkció | 3/2, bistabil |
| 1. pneumatikus csatlakozás | G3/4 |
| 2. pneumatikus csatlakozó | G3/4 |
| Működtetés módja | kézi |
| Rögzítés módja | Vezetékeszerelés becsavarozható |
| Normál névleges átfolyás | 7691 l/min |
| Névleges szélesség | 19.3 mm |
| Üzemi nyomás | -0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar |
| Környezeti hőmérséklet | -10 °C...80 °C |
| Ház alapanyaga | Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Raszterméret | 57.5 mm |
| Tömítés elve | lágú |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Szerkezeti felépítés | hüvely-csúszka |
| Vezérlés módja | közvetlen |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel |
| LABS konformitás | VDMA24364-B2-L |
| Közeghőmérséklet | -10 °C...80 °C |
| Működtető erő | 70 N |
| Terméksúly | 183 g |
| Becsavarható tengelycsap alapanyaga | Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Tömítések alapanyaga | NBR |