



Fordító modul DSM-16-270-P-CL

Cikkszám: 163000

FESTO

tengelycsonkkal, baloldali lökéscsillapítóval.

Ezeket a hajtóműveket kívánságra ATEX engedéllyel szállítjuk. Az ATEX adatlapok adatai (ATEX jelölés, ATEX környezeti hőmérséklet, CE jel) csak az engedéllyel rendelkező hajtóművekre vonatkoznak.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	16
Csillapítási szög	12 deg
Az elfordítási szög beállítási tartománya	0 ... 254 deg
Fordítási szög	254 deg
Csillapítás	CL: Lökéscsillapító baloldalon P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Beépítési helyzet	tetszőleges
Finomállítás	-5 deg
Működési mód	kettősműködésű
Konstruktív felépítés	Szárnylapát
Pozíció felismerés	nélkül/nincs
Üzemi nyomás	1.5 ... 10 bar
Max.elfordítási frekvencia 6 bar-nál	1 Hz
ATEX jelölés	II 2 G c T4
ATEX környezeti hőmérséklet	0°C ≤ Ta ≤ +60°C
Üzemi közeg	szűrt sűrített levegő
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-Ex-robbanás elleni védelem irányelv (ATEX) szerint
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Forgató nyomaték 6 bar-nál	2.5 Nm
Gyártmány súlya	510 g
Felfogási mód	belső menettel
Pneumatikus csatlakozás	M5
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, hajtótengely	Acél nikkelezett
Anyag információ, tömítések	TPE-U(PU)
Anyag információ, ház	Alumínium ötvözet