


# Fordító lineáris egység DSL-32-40-270-P-S2-FF

Cikkszám: 163104

FESTO

érintésmentes helyzetérzékeléshez. A fordító- és a lineáris mozgás egymástól függetlenül vezérelhető. A fordító mozgás 0° - 270° között fokozatmentesen beállítható.

A dugattyúrúd imbolygási játéka legfeljebb két fok. A meghajtócsapra maximálisan megengedett húzónyomaték nem haladhatja meg az 5, 5Nm értéket, további kiegészítő elemek ráépítése esetén sem.



## Adatlap

| Jellemző                                  | Érték  |
|---|--|
| Csillapítási szög                         | 12.5 deg   |
| Az elfordítási szög beállítási tartománya | 270 deg  |
| Löklet                                    | 40 mm  |
| Dugattyú átmérő                           | 32 mm  |
| Fordítási szög                            | 272 deg  |
| Csillapítás                               | P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon     |
| Beépítési helyzet                         | tetszőleges  |
| Finomállítás                              | 5 deg  |
| Működési mód                              | kettősműködésű   |
| Konstruktív felépítés                     | Szárnylapát  |
| Pozíció felismerés                        | induktív érzékelőhöz közelítéskapcsolóhoz                  |
| Változatok                                | S2: átmenő dugattyúrúd                                     |
| Elfordulás elleni biztosítás/vezeték      | csúszócsapággal  |
| Üzemi nyomás                              | 2.5 ... 8 bar  |
| Max.felütközési sebesség                  | 500 mm/s   |
| Max.elfordítási frekvencia 6 bar-nál      | 2 Hz   |
| Üzemi közeg                               | száritott sűrített levegő, olajozott vagy olajozás nélküli |
| Környezeti hőmérséklet                    | -10 ... 60 °C  |
| Csillapítási hossz                        | 8 mm   |
| Forgató nyomaték 6 bar-nál                | 10 Nm  |
| Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás       | 294 N  |
| Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet       | 422.5 N  |
| Megengedett tehetetlenségi nyomaték       | 0.00017 kgm <sup>2</sup>                                   |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként        | 109 g  |
| Alapsúly 0 mm löketnél                    | 2,840 g  |
| Gyártmány súlya                           | 2,840 g  |
| Felfogási mód                             | a T horonyba pattintott külső menettel választható/egyéb   |
| Pneumatikus csatlakozás                   | G1/8   |
| Anyag információ, fedél                   | Alumínium ötvözet eloxált                                  |
| Anyag információ, tömítések               | TPE-U(PU)  |
| Anyag információ, ház                     | Alumínium ötvözet simára oxidált                           |
| Anyag információ, dugattyúrúd             | Nemesíthető acél   |