


szabadonfutó FLSM-12-L

Cikkszám: 164229

FESTO

DSM fordító hajtóműhöz.

Ezeket a hajtóműveket kívánságra ATEX engedéllyel szállítjuk. Az ATEX adatlapok adatai (ATEX jelölés, ATEX környezeti hőmérséklet, CE jel) csak az engedéllyel rendelkező hajtóművekre vonatkoznak.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	12
Forgásirány	balra forgás
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	1.2 Nm
Gyártmány súlya	300 g
Material housing	Alumínium ötvözet
Material sleeve	Edzett acél
Material shaft	Edzett acél