


# szabadonfutó FLSM-16-R

Cikkszám: 164235

FESTO

DSM fordító hajtóműhöz.

Ezeket a hajtóműveket kívánságra ATEX engedéllyel szállítjuk. Az ATEX adatlapok adatai (ATEX jelölés, ATEX környezeti hőmérséklet, CE jel) csak az engedéllyel rendelkező hajtóművekre vonatkoznak.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	16
Forgásirány	jobbra forgás
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	2.52 Nm
Gyártmány súlya	450 g
Material housing	Alumínium ötvözet
Material sleeve	Edzett acél
Material shaft	Edzett acél