

# Kör keresztmetszetű henger DSNU-5/8"- -PPV-A-B-S3


Cikkszám: 164392

FESTO

DIN ISO 6432 szabványon alapul, érintésmentes helyzetérzékelésre.  
Különbféle felfogási lehetőségekkel, kiegészítő felfogó elemekkel vagy  
anélkül, kétoldalt beállítható véghelyzet-csillapítással.

Közelítéskapcsolókkal történő helyzetérzékeléshez legalább 10 mm  
löketre van szükség.

Ez a termék csak a Festo USA vállalatától rendelhető.



Minta ábrázolás



## Adatlap

Jellemző	Érték
Löket	0.04 ... 8 "
Dugattyú átmérő	5/8"
A következő szabványon alapul:	ISO 6432
Csillapítás	PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar
Dugattyúrúd vég	Külső menet
Üzemi nyomás	1 ... 10 bar
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	szárított sűrített levegő, olajozott vagy olajozás nélküli
KBK korrózióállósági osztály	2
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Csillapítási hossz	14 mm
Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás	103.7 N
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	120.6 N
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	91 g
Pneumatikus csatlakozás	M16x1,5
Anyag információ, fedél	Alumínium ötvözet
Anyag információ, tömítések	FPM NBR
Anyag információ, dugattyúrúd	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag információ, hengercső	erősen ötvözött acél, rozsdamentes