

# csatlakozó tömb CPE10-PRSG-2

Cikkszám: 164960


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

a Compact Performance sorozatú szelepekhez, zárt PRS-csatornákkal.

Ehhez a csatlakozó tömbhöz csak G csatlakozóval lehet csatlakozni.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szelephelyek max.száma	2
Burst pressure	3 MPa
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
Gyártmány súlya	50 g
Csatlakozólap felfogási módja	átmenő furattal alakos sínnel
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/4
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes RoHS konform
Material housing	PA erősítésű