



# fénykábeles érzékelő SOEG-L-Q30-P-A-K-2L

Cikkszám: 165326

Kifutó termék

FESTO

Kifutó típus. 2020-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



## Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványnak felel meg:	EN 60947-5-2
Engedély	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Mérési eljárás	Fényvezető egység
Világítás típusa	vörös
Munkatartomány	0 ... 120 mm
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 55 °C
Kapcsoló kimenet	PNP
Kapcsoló elem funkció	Antivalens
Max.kapcsolási frekvencia	1,000 Hz
Max.kimeneti áram	200 mA
Feszültség kimaradás	2 V
Rövidzár védett	pulzáló
Üzemi feszültségtartomány DC	10 ... 30 V
Maradó hullámosság	20 %
Üresjáratú áram	25 mA
Polaritás felcserélése elleni védelem	valamennyi elektromos csatlakozáshoz
Elektromos csatlakozás	Kábel 4 eres
Kábelhossz	2,5 m
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Méret	30x30x15 mm
Felfogási mód	átmenő furattal
Gyártmány súlya	88 g
Material housing	PBT erősítésű
Kapcsolási állapot jelző	LED, sárga
Működési tartalék kijelző	LED, zöld
Beállítási lehetőségek	Potenciométer
A beállítási tartomány felső határa	100 ... 400 mm
Beállítási tartomány, felső határ a fényvezetőtől függ	100 mm SOEZ-LLG-RT-0,5-M6-nél 120 mm SOEZ-LLK-RT-2,0-M6-nál 280 mm SOEZ-LLG-SE-0,5-M4-nél 400 mm SOEZ-LLK-SE-2,0-M4-nél
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 55 °C
Védettség	IP65
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás