

Fénykábel SOEZ-LLG-SE-0,5-M4

Cikkszám: 165357

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|------------------------------------|
| Mérési eljárás | Egyirányú fénysorompó Fénykábel |
| Környezeti hőmérséklet | -20 °C...160 °C |
| Méret | M4 |
| Terméksúly | 46 g |
| Ház alapanyaga | Sárgaréz krómozott |
| Beállítási tartomány felső határa | 280 mm |
| Környezeti hőmérsékletű mozgó telepítés | -20 °C...120 °C |
| Védettség | IP54 |
| LABS konformitás | VDMA24364-B2-L |