


Fojtó-visszacsapó szelep GRLA-1/8-PK-4-B-CT

Cikkszám: 165656

FESTO

lefúvás fojtására, lengő csatlakozóval.
Kifutó típus. 2011-ig szállítható.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	Lefúvás-fojtó-visszacsapó funkció
Pneumatikus csatlakozás 1	PK-4 hollandi anyával
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/8
Beállító elem	Hornycsavar
Felfogási mód	becsavarható
Normál névleges átáramlás, fojtás irányban	230 l/min
Normál névleges átáramlás, visszacsapó irányban	190 ... 240 l/min
Üzemi nyomás	0.3 ... 10 bar
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Üzemi közeg	szűrt, nem olajozott sűrített levegő, szűrő finomság 40 µm szűrt, olajozott sűrített levegő, szűrő finomság 40 µm
Engedély	Germanischer Lloyd
Beépítési helyzet	tetszőleges
Normál átáramlás fojtásirányban 6 -> 0 bar	360 l/min
Normál átáramlás visszacsapó irányban 6 -> 0 bar	295 ... 375 l/min
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Max.meghúzási nyomaték	6 Nm
Gyártmány súlya	25 g
Anyag információ, becsavarható tengely	Alumínium ötvözet
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, tömítések	NBR
Anyag információ: szabályozó csavar	Alumínium ötvözet
Anyag információ: lengő csatlakozás	Horgany présöntvény