



Nyomásszabályozó közlap LR-ZP-B-D-3-CT

Cikkszám: 165858

FESTO

ISO szelepekhez.

Kifutó típus. 2010-ig szállítható.



Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványon alapul:	ISO 5599-1
Integrált funkció	Nyomásszabályzó
Konstruktív felépítés	Dugattyú
Nyomásszabályozási tartomány	0 ... 12 bar
1 bemeneti nyomás	≤ 14 bar
Gyártmány súlya	1,220 g
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes RoHS konform
Anyag információ, tömítések	NBR
Anyag információ, ház	Alumínium présöntvény Acél