

Manométer MA-40-16-1/8-EN-CT

Cikkszám: 165866

FESTO

a kijelzés egysége bar és psi.
Kifutó típus. 2010-ig szállítható.



Adatlap

Jellemző	Érték
Kijelzési tartomány [bar]	0 ... 16 bar
A következő szabványnak felel meg:	EN 837-1
Névleges méret, manométer	40
Konstruktív felépítés	Csőrugós manométer
Felfogási mód	Vezeték beépítés
Üzemi közeg	semleges folyadékok Semleges gáz nincs oxigén nincs acetilén
Üzemi nyomás	0 ... 16 bar
Változó terhelés tényező	0,66
Mérés pontossági osztály	2,5
Védettség	IP43
Közeg hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes RoHS konform
Csatlakozási helyzet	Hátoldal központos
Pneumatikus csatlakozás	G1/8
Közeggel érintkező anyagok	Sárgaréz
Anyag információ, becsavarható tengely	nikkelezett Sárgaréz
Anyag információ, ház	ABS
Anyag információ, ablak	PS
Ház színe	fekete
Gyártmány súlya	60 g