



Nyomáskapcsoló

PEV-1/4-B-CT

Cikkszám: 165869

FESTO

Készülékcsatlakozó aljzattal együtt szállítjuk.
Kifutó típus. 2010-ig szállítható.



Adatlap

Jellemző	Érték
Engedély	CCC
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kisfeszültségű irányelv szerint
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Mért érték	Relatív nyomás
Mérési eljárás	Pneumatikus-elektromos nyomásátalakító
Üzemi nyomás	1 ... 12 bar
Üzemi közeg	szűrt, nem olajozott sűrített levegő szűrt, olajozott sűrített levegő víz Ásványolaj
Közeg hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Kapcsoló elem funkció	Váltó kapcsoló
Max.kapcsolási frekvencia	3 Hz
Max.kapcsolási kimenő feszültség, AC	250 V
Max.kapcsolási kimenő feszültség, DC	125 V
Max.kimeneti áram	5,000 mA
Elektromos csatlakozás	A alak Csatlakozó DIN 43650 szerint négyzetes alak
Felfogási mód	átmenő furattal
Beépítési helyzet	tetszőleges
Pneumatikus csatlakozás	G1/4
Gyártmány súlya	220 g
Anyag információ, ház	Alumínium ötvözet
Kapcsolási állapot jelző	LED, sárga
A küszöbérték beállítási tartománya	1 ... 12 bar
Védettség	IP65