

Műanyag spirálcső

PPS-4-15-1/4-CT-BL

Cikkszám: 165870

FESTO

2 forgó csavarzattal és tömítő gyűrűvel, poliamid (élelmiszeriparban nem megengedett az alkalmazása).

Kifutó típus. 2011-ig szállítható.



Adatlap

Jellemző	Érték
Működési hossz	15 m
Külső átmérő	6.3 mm
Blokk hossza	0.67 m
Belső átmérő	4.7 mm
Tekerics átmérő	75 mm
Menetszám	90
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 21.2 bar
Üzemi közeg	szűrt sűrített levegő Vákuum
KBK korrózióállósági osztály	1
Környezeti hőmérséklet	-30 ... 80 °C
Gyártmány súlya	350 g
Pneumatikus csatlakozás	G1/4
Szín	kék
Anyag információ, csatlakozó menet	Alumínium ötvözet eloxált
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes RoHS konform
Anyag információ, kihajlás védő	Acél Horganyzott
Anyag információ, cső	PA-P