


Bővítő modul CMGA-E1-DN

Cikkszám: 1680829

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Logikai bemenet működési tartomány	20.4 ... 28.8 V
Névleges DC feszültség, logikai tápegység	24 V
Megengedett logikai feszültség tartomány	-15% - 20%
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Névleges áram, logika táplálás	≤ 2 A
Teljesítményfelvétel 24 V	≤ 2.4 W
Encoder interfész bemenet, funkció	nem
Kijelző	LED
Kezelő elemek	DIP kapcsolók Forgó kódoló kapcsoló
Védettség	IP20
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 70 °C
Gyártmány súlya	110 g
Méret: B x L x H	22,5 mm x 115 mm x 100 mm
Felfogási mód	alagos sínnel
Beépítési helyzet	függőleges szabad konvekció
Buszcsatlakozó	5 sarkú
Feldbusz csatlakozás	DeviceNet
Feldbus max. átviteli sebessége	0.5 Mbit/s
Anyag megjegyzés	RoHS konform LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz