

csatlakozó kábel

NHSB-A1-15-BLG3-LE3-PU8-2XBB

Cikkszám: 1686610

FESTO

pneumatically/electrically suitable for linear actuator DFPI-...-E-...P,
length 15 m.



Adatlap

Jellemző	Érték
Védőcső hossza	15 m
Beépítési helyzet	tetszőleges
Kültéri alkalmazás	C1 - időjárás ellen védett alkalmazási hely
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 30 V
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Relatív légnedvesség	5 - 100 % kondenzálódó
Védettség	IP65 IP67 IP69K NEMA 4
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 60 °C
1-es elektromos csatlakozás	Egyenes csatlakozó dugó, 3 pólusú
2-es elektromos csatlakozás	nyitott vég, 3 eres
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
Pneumatikus csatlakozás	8 mm külső átmérőjű csőhöz
Min.kábel hajlítási sugár	100 mm
Kábelszerkezet	3x0,75
Gyártmány súlya	3,750 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material conduit	PA
Material protective conduit fitting	PA
Material cable sheath	PVC
Material seals	TPE