

# Csatlakozó kábel

## NHSB-A1-25-BLG3-LE3-PU8-2XBB

Cikkszám: 1686612

FESTO

Megfelelő DFPL lineáris hajtóműhöz.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Védőcső hossza	25 m
Beépítési helyzet	tetszőleges
Kültéri alkalmazás	C1 - időjárás ellen védett alkalmazási hely
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 30 V
Relatív légnedvesség	5 - 100 % kondenzálódó
Védettség	IP65 IP67 IP68 IP69K NEMA 4
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 60 °C
1-es elektromos csatlakozás	Egyenes csatlakozó dugó, 3 pólusú
2-es elektromos csatlakozás	nyitott vég, 3 eres
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
Pneumatikus csatlakozás	8 mm külső átmérőjű csőhöz
Min.kábel hajlítási sugár	100 mm
Kábelszerkezet	3 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Gyártmány súlya	6,250 g
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz RoHS konform
Anyag információ, védőcső	PA
Anyaginformáció: védőcső csatlakozó	PA
Anyag információ, kábelköpeny	PVC
Anyag információ, tömítések	TPE