


gömbcsap VZBA-3/8"-GG-63-T-22-F0304-V4V4T

Cikkszám: 1686632

FESTO

2/2-way, flange hole pattern F0304, thread EN 10226-1.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--------------------------------------|---|
| Konstruktív felépítés | 2-utú gömbcsap |
| Működtetés fajtája | mechanikus |
| Tömítési elv | lágý |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Felfogási mód | Vezeték beépítés |
| Armatúra csatlakozás | Rp3/8 |
| Kapcsolási pozíció jelző | Horony iránya = átáramlás iránya |
| Karima furatkép | F03 F04 |
| Belső átmérő | 12 mm |
| NA névleges méret | 10 |
| Szelep funkció | 2/2 |
| Kézi segédműködtetés | nincs |
| Áramlási irány | reverzáló |
| Névleges nyomás, technológiai szelep | 63 |
| Működtető nyomaték | 6 Nm |
| A következő szabványon alapul: | DIN 3202-M3 EN 10226-1 ISO 5211 |
| Közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:-:-] szerint Nemesgázok Víz - vízgőz nem semleges folyadékok további közegek külön kérésre |
| Közeg hőmérséklet | -10 ... 200 °C |
| Kv átáramlás | 10 m ³ /h |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Material housing | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |
| Anyag szám: ház | 1.4408 |
| Material seals | PTFE PTFE-erősített |
| Material ball | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |
| Anyag szám: golyó | 1.4408 |
| Material shaft | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |
| Anyag szám: tengely | 1.4401 |
| Gyártmány súlya | 650 g |
| KBK korrózióállósági osztály | 3 - erős korróziós károsodás |