


gömbcsap VZBA-1/2"-GG-63-T-22-F0304-V4V4T

Cikkszám: 1686636

FESTO

2/2-way, flange hole pattern F0304, thread EN 10226-1.



Adatlap

Jellemző	Érték
Konstruktív felépítés	2-utú gömbcsap
Működtetés fajtája	mechanikus
Tömítési elv	lágú
Beépítési helyzet	tetszőleges
Felfogási mód	Vezeték beépítés
Armatúra csatlakozás	Rp1/2
Kapcsolási pozíció jelző	Horony iránya = átáramlás iránya
Karima furatkép	F03 F04
Belső átmérő	16 mm
NA névleges méret	15
Szelep funkció	2/2
Kézi segédműködtetés	nincs
Áramlási irány	reverzáló
Névleges nyomás, technológiai szelep	63
Működtető nyomaték	10 Nm
A következő szabványon alapul:	DIN 3202-M3 EN 10226-1 ISO 5211
Közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:~:] szerint Nemesgázok Víz - vízgőz nem semleges folyadékok további közegek külön kérésre
Közeg hőmérséklet	-10 ... 200 °C
Kv átáramlás	19.4 m ³ /h
Anyag megjegyzés	RoHS konform
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag szám: ház	1.4408
Material seals	PTFE PTFE-erősített
Material ball	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag szám: golyó	1.4408
Material shaft	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag szám: tengely	1.4401
Gyártmány súlya	650 g
KBK korrózióállósági osztály	3 - erős korróziós károsodás