



gömbcsap VZBA-1/4"-GGG-63-32L-F0304-V4V4T

Cikkszám: 1692210

FESTO

3/2-way, flange hole pattern F0304, thread EN 10226-1.



Adatlap

Jellemző	Érték
Konstruktív felépítés	3-utú gömbcsap L furat
Működtetés fajtája	mechanikus
Tömítési elv	lágú
Beépítési helyzet	tetszőleges
Felfogási mód	Vezeték beépítés
Armatúra csatlakozás	Rp1/4
Kapcsolási pozíció jelző	Horony iránya = átáramlás iránya
Karima furatkép	F03 F04
Belső átmérő	11.6 mm
NA névleges méret	8
Szelep funkció	3/2
Kézi segédműködtetés	nincs
Áramlási irány	reverzáló
Névleges nyomás, technológiai szelep	63
Működtető nyomaték	13 Nm
A következő szabványon alapul:	EN 10226-1 ISO 5211
Közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:-:-] szerint Nemesgázok Víz - vízgőz nem semleges folyadékok további közegek külön kérésre
Közeg hőmérséklet	-10 ... 200 °C
Flow rate Kv type L	4.5 m ³ /h
Anyag megjegyzés	RoHS konform
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag szám: ház	1.4408
Material seals	PTFE PTFE-erősített
Material ball	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag szám: golyó	1.4408
Material shaft	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag szám: tengely	1.4401
Gyártmány súlya	700 g
KBK korrózióállósági osztály	3 - erős korróziós károsodás