

# Nagy terhelhetőségű vezeték HD-8- -

Cikkszám: 170023


FESTO

konfigurálható.

A konfiguráláshoz a gyártmányt először tegye a kosárba.

Ennél a gyártmánynál a műszaki adatok és a megfelelő tartozékok a konfiguráció függvényében az adatlapon szereplőtől eltérőek lehetnek.

Kifutó típus. 2009-ig szállítható.



## Adatlap

~ConfIndependentDatasheet

Jellemző	Érték
Méret	8
Löklet	10 ... 1,080 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezeték	Golyóscsapágyas vezeték
Konstruktív felépítés	Vezető tengely hajtómű nélkül
Max.sebesség	3 m/s
KBK korrózióállósági osztály	0
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Max.erő, Fy	518 N
Max.erő, Fz	518 N
Max. Mx nyomaték	12.6 Nm
Max. My nyomaték	16.8 Nm
Max. Mz nyomaték	16.8 Nm
Mozgatott tömeg	195 g
Mozgatott tömeg 0 mm löketnél	195 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	33 g
Alapsúly 0 mm löketnél	860 g
Anyag információ, vezetők elemek	Acél
Anyag információ, ház	Alumínium ötvözet eloxált