

Nagy terhelhetőségű vezeték HD-25- -

Cikkszám: 170026


FESTO

konfigurálható.

A konfiguráláshoz a gyártmányt először tegye a kosárba.

Ennél a gyártmánynál a műszaki adatok és a megfelelő tartozékok a konfiguráció függvényében az adatlapon szereplőtől eltérőek lehetnek.

Kifutó típus. 2009-ig szállítható.



Adatlap

~ConfIndependentDatasheet

Jellemző	Érték
Méret	25
Löklet	10 ... 2,160 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezeték	Golyóscsapágyas vezeték
Konstruktív felépítés	Vezető tengely hajtómű nélkül
Max.sebesség	3 m/s
KBK korrózióállósági osztály	0
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Max.erő, Fy	5,400 N
Max.erő, Fz	5,600 N
Max. Mx nyomaték	260 Nm
Max. My nyomaték	415 Nm
Max. Mz nyomaték	400 Nm
Mozgatott tömeg	1,780 g
Mozgatott tömeg 0 mm löketnél	1,780 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	116 g
Alapsúly 0 mm löketnél	3,600 g
Anyag információ, vezető elemek	Acél
Anyag információ, ház	Alumínium ötvözet eloxált