


# Tápegység SPC200-PWR-AIF

Cikkszám: 170175

FESTO

hálózati tápegységgel és tengelyinterfész csatlakozóval.



## Adatlap

| Jellemző   | Érték   |
|--|---|
| Max. áramfelvétel, terhelés  | 5 A   |
| Max. áramfelvétel, logika  | 4 A   |
| Névleges üzemi feszültség, DC  | 24 V  |
| A logikai feszültség hálózati feszültség kimaradás elleni áthidalása | 10 ms   |
| Maradó hullámosság   | 2 %   |
| Típikus áramfelvétel, fiók modul                                     | 100 mA  |
| Megengedett feszültség ingadozás                                     | -5 % / +25 %  |
| Gyártmány súlya  | 82 g  |
| Elektromos csatlakozás, üzemi feszültség                             | Kapocsléc<br>3 sarkú  |
| Elektromos csatlakozás, AIF OUT                                      | 5 sarkú   |
| Teljesítmény jellemző, tengelyösszekötés                             | 2 pneumatikus tengely<br>max. 16 digitális funkció bemenet<br>max. 16 digitális funkció kimenet |
| Beépítés helye   | 1   |