


Alapel modul SPC200-2AI-U

Cikkszám: 170177

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Max. erősítési hiba	0.2 %
A referencia feszültség abszolút pontossága	0.4 %
Analóg bemenetek száma	2
Felbontás	12 Bit
Bemeneti szűrő	Aluláteresztő szűrő, 16 Hz
Bemenő feszültség tartomány	0 ... 10 V
A referencia áramforrás max. terhelő árama	8 mA
Max. offset hiba	1.5 mV
Min. bemenő ellenállás	200 kOhm
Referencia feszültség	10 V
Tipikus áramfelvétel, fiók modul	10 mA
Gyártmány súlya	55 g
Az átalakító abszolút pontossága	< 0,3 % FS
Nem lineáris	3 LSB
Elektromos csatlakozás, bemenetek	Kapocsléc 9 sarkú
Beépítés helye	3-tól felfelé