


# Digitális I/O SPC200-DIO

Cikkszám: 170179

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Biztosító, kimenetek	elektronikus max. kioldóáram 2 A valamennyi kimenet összegén keresztül
Biztosító, érzékelő tápellátás	elektronikus
Megszólalási idő, kimenet	1.5 ms
Digitális kimenetek száma	8
Digitális bemenetek száma	10
Kimenetek típusa	IEC 61131-2 szerint pozitív logika (PNP) galvanikus leválasztás
Bemenetek típusa	IEC 61131-2 szerint pozitív logika (PNP) nincs galvanikus elválasztás
Pergésmentesítési idő, bemenetek	5 ms
Névleges DC üzemi feszültség, kimenetek	24 V
Érzékelő tápellátás	0,5 A belső tápegységből
Áramfelvétel, bemenet	8 mA
Áramterhelhetőség kimenetenként	250 mA
Típikus áramfelvétel, fiók modul	50 mA
Megengedett feszültség ingadozás, kimenetek	+/- 25 %
Gyártmány súlya	62 g
Elektromos csatlakozás, kimenetek	Kapocsléc 10 sarkú
Elektromos csatlakozás, bemenetek	Kapocsléc 12 sarkú
Beépítés helye	3-tól felfelé