


Tengely interfész SPC-AIF-POT

Cikkszám: 170228

FESTO

[potenciométerhez.](#)



Adatlap

Jellemző	Érték
Proporcionális szelep max. áramfelvétele	1.1 A
Típusos áramfelvétel, tengely interfész	100 mA
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Tartós ütésállóság DIN/IEC 68 Teil 2-82 szerint	2-es szigorúsági szint szerint ellenőrizve
Védettség	IP65 IEC 60529 szerint
Rezgésállóság DIN/IEC 68 Teil 2-6 szerint	2-es szigorúsági szint szerint ellenőrizve
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Gyártmány súlya	300 g
Elektromos csatlakozás, proporcionális szelep	Csatlakozó kerek alakú M9 7 sarkú
Elektromos csatlakozás, útmérő rendszer	A alak Kábel, dugóval DIN 43650 szerint négyzetes alak
Elektromos csatlakozás, AIF IN	Csatlakozó kerek alakú M9 5 sarkú
Elektromos csatlakozás, AIF OUT	aljzat kerek alakú M9 5 sarkú
Kábelhossz	0.3 m