


axiális készlet EAMM-A-P3-28D-28A

Cikkszám: 1703478

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|------------------------------------|----------------|
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Tárolási hőmérséklet | -25 ... 60 °C |
| Relatív légnedvesség | 0 - 95 % |
| Védettség | IP40 |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Átvihető forgató nyomaték | 0.2 Nm |
| Gyártmány súlya | 30 g |
| Csatlakozófelület, szabályozó | P3-28D |
| Interfészkód, motor In | 28A |
| Csatlakozófelület, tengelykapcsoló | 28D |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |